

HOLEX®
Portafiliera, Per filiera di Ø × Altezza: 38,1X12,7 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Classe articolo	12L

Descrizione
Esecuzione:

Impugnature zincate e svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. **Fino alla Dim. 65×25** in lega di zinco. **Da Dim. 75×20** in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Norma: EN 22568

Filettatura metrica: M8 – M20

Filettatura metrica fine: M10 – M14

Filettatura UNC: 7/16" – 3/4"

Filettatura UNF: 7/16" – 3/4"

Filettatura Whitworth: 1.1/2"

Filettatura Whitworth gas: G1/16" – G1/4"

Descrizione tecnica

Filettatura UNF	7/16 – 3/4 pollici
Filettatura Whitworth	1.1/2 pollici
Filettatura Whitworth gas	G1/16 – G1/4 pollici
per filiera di Ø	38,1 mm
Filettatura metrica	M8 – M20
Filettatura UNC	7/16 – 3/4 pollici
Filettatura metrica fine	M10 – M14
Lunghezza complessiva	310 mm

Altezza	12,7 mm
Norma	EN 22568