

HOLEX®
Portafiliera, Per filiera di Ø × Altezza: 45X14 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Classe articolo	12L

Descrizione
Esecuzione:

Impugnature zincate e svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. **Fino alla Dim. 65×25** in lega di zinco. **Da Dim. 75×20** in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Norma: EN 22568

Filettatura metrica fine: M16×1 – M20×2

Filettatura UNF: 5/8" – 3/4"

Filettatura Whitworth gas: G3/8" – G1/2"

Lunghezza complessiva: 440 mm

Descrizione tecnica

Filettatura metrica fine	M16×1 – M20×2
Filettatura Whitworth gas	G3/8 – G1/2 pollici
per filiera di Ø	45 mm
Lunghezza complessiva	440 mm
Filettatura UNF	5/8 – 3/4 pollici
Altezza	14 mm
Norma	EN 22568

