

**HOLEX****Manicotto di smerigliatura (ZA) grana 36 grosso, Ø Bussole × Larghezza bussole: 22X20mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 553760 22X20  |
| GTIN            | 4045197240477 |
| Classe articolo | 52E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma.** È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l'utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.

**Zirconio (ZA).****Uso:**

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

**Per:**

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

**Descrizione tecnica**

|           |       |
|-----------|-------|
| Grana     | 36    |
| Ø Bussola | 22 mm |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Bussole larghezza.       | 20 mm                      |
| Grado di finezza         | grosso                     |
| Materiale abrasivo       | Zirconio                   |
| Sigla materiale abrasivo | ZA                         |
| Forma manicotti          | cilindrico                 |
| Tipo di prodotto         | Manicotto di smerigliatura |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

### Accessori

Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø  
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 22X20 mm

553600 22X20