

HOLEX**Manicotto di smerigliatura (ZA) grana 80 medio, Ø Bussole × Larghezza bussole: 60X30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553780 60X30
GTIN	4045197240545
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l'utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.

Zirconio (ZA).**Uso:**

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

Descrizione tecnica

Ø Bussola	60 mm
Bussole larghezza.	30 mm

Grana	80
Grado di finezza	medio
Materiale abrasivo	Zirconio
Sigla materiale abrasivo	ZA
Forma manicotti	cilindrico
Tipo di prodotto	Manicotto di smerigliatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 60X30 mm

553600 60X30