

**Prolunga, □ Interno ed esterno: 14,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	149400 14,5
GTIN	4045197857392
Classe articolo	12L

Descrizione**Esecuzione:**

Temperate e nichelate. Quadro esterno e interno di uguali dimensioni.

Uso:

Per prolungare maschi con esecuzione corta (per es. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), alesatori a mano e altri utensili con codolo a sezione quadra.

Nota:

Prolunghe per maschi a macchina con codolo, per esempio a norma DIN 371 / 374 / 376, vedi **n. art. 338400**.

Descrizione tecnica

□ Interno ed esterno	14,5 mm
Per maschi a filettare metriche DIN 352	M22 – M24
Ø D	29 mm
Lunghezza complessiva	175 mm
Norma	DIN 377
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice