

**Prolunga, □ Interno ed esterno: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 149400 16 |
| GTIN | 4045197857408 |
| Classe articolo | 12L |

Descrizione**Esecuzione:**

Temprate e nichelate. Quadro esterno e interno di uguali dimensioni.

Uso:

Per prolungare maschi con esecuzione corta (per es. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), alesatori a mano e altri utensili con codolo a sezione quadra.

Nota:

Prolunghe per maschi a macchina con codolo, per esempio a norma DIN 371 / 374 / 376, vedi **n. art. 338400**.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------------|
| Lunghezza complessiva | 180 mm |
| Ø D | 30 mm |
| Per maschi a filettare metriche DIN 352 | M27 |
| □ Interno ed esterno | 16 mm |
| Norma | DIN 377 |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |