

Garant
Punta speciale in HMI DIN 6535 HA, non rivestito, \varnothing DC $\pm 0,003$: 1,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	121201 1,5
GTIN	4045197857835
Classe articolo	11E

Descrizione
Esecuzione:

Punta di precisione per materie plastiche. **Autocentratura** mediante **geometria ad 1 tagliente** per la **massima stabilità dimensionale**. Scanalature elicoidali **lucidate** per **una truciolatura ottimale**. **Possibilità di rispettare il campo di tolleranza IT7** dall'ingresso del \varnothing fino all'uscita del \varnothing **grazie all'affilatura speciale**. **Tolleranza:** Dim. \varnothing nominale $\pm 0,003$ mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Ordinare la forma **HB** con **n. art. 121201 + 129100HB**.

Ordinare le forme **HE**: con **n. art. 121201 + 129100HE**.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Avanzamento f in PEEK	0,1 mm/gir,
Tolleranza \varnothing nominale	$\pm 0,003$
\varnothing Codolo D_s	3 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	14 mm
\varnothing Nominale D_c	1,5 mm
Profondità di foratura massima consigliata L_2	11,8 mm
Norma	Norma interna
Rivestimento	non rivestito

Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	5×D
Angolo di affilatura	120 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Semi-standard	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
PMMA acrilico	idoneo	30 m/min	N
PE-HD	idoneo	50 m/min	N
PA 66	idoneo	50 m/min	N
PEEK	idoneo	50 m/min	N
PF 31	idoneo	50 m/min	N
PVDF GF20	limitatamente adatto	60 m/min	N
POM GF25	limitatamente adatto	60 m/min	N
PA 66 GF30	limitatamente adatto	60 m/min	N
PEEK GF30	limitatamente adatto	50 m/min	N
PTFE CF25	limitatamente adatto	40 m/min	N
PEEK CF30	limitatamente adatto	40 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		