

Garant**Fresa per smussi in HMI 60°, non rivestito, Ø e8 DC: 10mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 208065 10 |
| GTIN | 4045197859617 |
| Classe articolo | 11X |

Descrizione

Esecuzione:**Tolleranza:** Angolo cuspidi $\pm 1^\circ$.**Uso:**

- Svasatura.
- Smussatura.

Nota:Ordinare le forme **HB** con **n. art. 208068**.

Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Numero denti Z | 2 |
| Ø Tagliente D _c | 10 mm |
| Lunghezza complessiva L | 72 mm |
| Ø Codolo D _s | 10 mm |
| Lunghezza taglienti L _c | 22 mm |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ² | 0,05 mm |
| Angolazione dello smusso angolare | 60 grado |
| Fresatura a smussare | 30 grado |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | HMI |

| | |
|--|----------------------------------|
| Norma | Norma interna |
| Modello | N |
| Tolleranza \varnothing nominale | e8 |
| Angolo dell'elica | 30 grado |
| Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura | 0,5xD per contornatura |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado |
| Passaggio interno per LR | no |
| Tolleranza codolo | h6 |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 180 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 140 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 105 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 70 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 60 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 55 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 40 m/min | M |
| GG(G) | idoneo | 55 m/min | K |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a umido min. | limitatamente adatto | | |
| Aria | limitatamente adatto | | |

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB

