

**Mola abrasiva a tazza PREMIUM\*\*\*, Ø Disco × Spessore parete: 110X20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Classe articolo	53T

**Descrizione****Esecuzione:**

Mola conica a tazza, legante a resina sintetica. Altezza tazza 55mm; Ø Foro 22,23mm; **velocità max. 8600 1/min.**

**Specifiche tecniche: A3604B84; forma: 11BT.**

Percentuale di Fe, S e Cl > 0,1%. Buona durata con acciaio e ghisa, non per INOX.

**Uso:**

Per sgrossatura silenziosa con elevata capacità di asportazione, preferibilmente per lavorazioni in piano su smerigliatrici elettriche e pneumatiche (nec. protezione speciale).

**Descrizione tecnica**

Larghezza disco (altezza tazza)	55 mm
Forma	11BT
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	Mole a tazza a forma conica
Numero massimo giri	8600 min <sup>-1</sup>
Spessore (parete)	20 mm

Sigla materiale abrasivo	A
Ø Disco	110 mm
Specifica	A3604B84
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Ghisa
Velocità periferica massima	50 m/s
Tipo di prodotto	Mole abrasive a tazza