

**HOLEX****Manicotto di smerigliatura (ZA) grana 80 medio, Ø Bussole × Larghezza bussole: 30X20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553780 30X20
GTIN	4045197287458
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

**A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma.** È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l'utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.

**Zirconio (ZA).****Uso:**

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

**Per:**

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

**Descrizione tecnica**

Grana	80
Ø Bussole	30 mm

Bussole larghezza.	20 mm
Grado di finezza	medio
Materiale abrasivo	Zirconio
Sigla materiale abrasivo	ZA
Forma manicotti	cilindrico
Tipo di prodotto	Manicotto di smerigliatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
a secco	idoneo		

### Accessori

Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø  
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 30X20 mm

553600 30X20