



## Disco per troncatura Basic\* 2 in 1, Ø Disco: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563600 125
GTIN	9003172404165
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dischi per troncatura universali per profilati, tubi, ecc. **Specifiche A46BF.**

### Descrizione tecnica

Descrizione della forma	diritto
Numero massimo giri	12200 min <sup>-1</sup>
Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	1,6 mm
Specifica	A46BF
Ø Disco	125 mm
Per spessori materiale	7,7 - 8 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		