

**Disco per troncatura HOLEX Pro "2 in 1", Ø Disco: 230mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563500 230
GTIN	4045197593177
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:****Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.**

Estremamente tagliente e stabile.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio v_c di 80 m/s.

Specifica:**A30Q-BF.****Nota:**

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	diritto
Ø Foro	22,23 mm
Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Larghezza disco	2,5 mm

Forma	41
Specifica	A30Q-BF
Ø Disco	230 mm
Per spessori materiale	7,5 - 12,5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Coppia di flange di serraggio Ø Flangia 76 mm	563990 76
---	-----------