

uvex**Comodi occhiali di protezione uvex i-vo, Tinta delle lenti: GREY**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	096515 GREY
GTIN	4031101256375
Classe articolo	04U

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla morbidezza dei componenti a contatto con naso, fronte e orecchie, questi occhiali di protezione garantiscono un comfort estremamente elevato anche in caso di uso prolungato. L'inclinazione e la lunghezza delle **stanghette sono regolabili**. Eccellente **resistenza agli agenti chimici e ai graffi** sul lato esterno. Rivestimento uvex supravision sapphire per un'ulteriore **resistenza ai graffi e alle sostanze chimiche**, anche all'interno. Con montatura scura e **lenti grigie** per **una maggiore protezione in presenza di luce abbagliante naturale** (sole, luce riflessa). **Trasmissione:** 23%.

Norma:

EN 166 EN 172

Caratteristica telaio: Naselli regolabili

Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche

Protezione UV: UV400

Materiale lenti: Policarbonato

Codice delle lenti: 5-2,5 W 1 FT

Descrizione tecnica

ID produttore	9160.076
Materiale lenti	Policarbonato
Rivestimento lenti	resistente alle sostanze chimiche
Grado di trasmissione	23 %
Codice delle lenti	5-2,5 W 1 FT

Protezione UV	UV400
Serie	i-vo
Codice del telaio	W 166 FT CE
Caratteristica telaio	Cuscinetti per stanghetta
Caratteristica telaio	Lunghezza staffa regolabile
Caratteristica telaio	Inclinazione staffa regolabile
Caratteristica telaio	Naselli regolabili
Tipo di prodotto	Occhiali protettivi

Accessori

Custodia	096920
Lenti per occhiali i-vo n. art. 096515 Set di 5 pezzi	096516
Supporto a muro per salviettine umidificate	096691
Fascia con larghezza regolabile	096940
Astuccio per occhiali Modello	096930
Custodia	096921
Stazione per la pulizia degli occhiali	096694
Salviettine pulisci occhiali 100 pezzi	096690
Astuccio per occhiali Modello CASE	096932 CASE
Custodia	096910