



Disco per troncatura Basic* 2 in 1, Ø Disco: 178mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563600 178
GTIN	9003172230009
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Dischi per troncatura universali per profilati, tubi, ecc. **Specifiche A30BF.**

Descrizione tecnica

Larghezza disco	3 mm
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritto
Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Specifica	A30BF
Ø Disco	178 mm
Per spessori materiale	9 - 15 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		