

Garant**Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215122 40/5
GTIN	4045197861375
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale. Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ideale degli inserti nella direzione della forza di asportazione truciolo.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Set di viti per inserti	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Inserto adatto	LO.. 130708
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	12 mm
Ø Tagliente D_c	40 mm

Numero taglienti Z	5
Serie	Power Tang
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti degli inserti 10 pezzi	219882
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0