

**Disco diamantato per troncatura, Ø Disco: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563490 75
GTIN	4007220393420
Classe articolo	55K

**Descrizione****Esecuzione:**

**Disco per troncatura diamantato con uno strato di rivestimento galvanico e segmenti di protezione laterali.** Elevata capacità di taglio grazie agli ampi vani trucioli. Larghezza del disco complessiva 2,0 mm, anima in acciaio da 1,0 mm.

**Uso:**

Per troncare, rifilare e tagliare materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (CFRP / GFRP) con smerigliatrici angolari (Dim. 115 / 125) o smerigliatrici diritte (Dim. 50 / 75) e mandrino portapezzi n. art. 563496.

**Descrizione tecnica**

Larghezza disco	2 mm
Forma	1A1
Larghezza lama ad alta resistenza	1 mm
Grana	D357
Ø Foro	10 mm
Ø Disco	75 mm

Numero massimo giri	20300 min <sup>-1</sup>
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	materie plastiche rinforzate con fibra
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

### Accessori

Mandrino portapezzi per dischi diamantati Per foro di Ø 10 mm	563496 10
---	-----------