

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 2020K12
Sottopiacchetta	259031 22
Vite per sottopiacchetta	259025 6
Lunghezza complessiva L	125 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Dimensione codolo	20 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 22	259031 22
Vite per sottoplacchetta Modello 6	259025 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500