

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Sottoplacchetta	259031 22
Dimensione codolo	25 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 6
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 2525M12
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 22	259031 22
Vite per sottoplacchetta Modello 6	259025 6
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500