

Portainseri con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Staffa di fissaggio	259038 4
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottopiacchetta	259031 23
Misura inserto	16 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	CN.. 1606..
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 2525M16
Vite per sottopiacchetta	259025 7
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 7	259025 7
Sottoplacchetta Modello 23	259031 23
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500