

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Sottoplacchetta	259031 23
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	CN.. 1606..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 7
Dimensione codolo	32 mm
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 3232P16
Lunghezza complessiva L	170 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 23	259031 23
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Vite per sottoplacchetta Modello 7	259025 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500