

**Portainseri con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	MCLNR/L 3232P19
Dimensione codolo	32 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 8
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Inserto adatto	CN.. 1906..
Vite per elemento di fissaggio	259021 5
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Staffa di fissaggio	259038 5
Misura inserto	19 mm
Sottoplacchetta	259031 24
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Staffa di fissaggio Modello 5	259038 5
Vite per elemento di fissaggio Modello 5	259021 5
Vite per sottoplacchetta Modello 8	259025 8
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Sottoplacchetta Modello 24	259031 24
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600