

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Misura inserto	12 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Inserto adatto	CN.. 1204..
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 2020K12
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 6
Sottoplacchetta	259031 22
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Vite per sottoplacchetta Modello 6	259025 6
Sottoplacchetta Modello 22	259031 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500