

Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Vite per sottopiacchetta	259025 6
Inserto adatto	CN.. 1204..
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 2525M12
Misura inserto	12 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Sottopiacchetta	259031 22
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Vite per sottoplacchetta Modello 6	259025 6
Sottoplacchetta Modello 22	259031 22
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500