

Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250007 32/12
GTIN	4045197861610
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Inserto adatto	CN.. 1204..
Sottoplacchetta	259031 22
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Vite per sottoplacchetta	259025 6
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 3232P12
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 6	259025 6
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Sottoplacchetta Modello 22	259031 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500