

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 1606..
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Lunghezza complessiva L	150 mm
Dimensione codolo	25 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 7
Sottoplacchetta	259031 23
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	16 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 2525M16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	33 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 23	259031 23
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 7	259025 7
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500