

Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 1606..
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 3232P16
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Sottopiacchetta	259031 23
Vite per sottopiacchetta	259025 7
Misura inserto	16 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 23	259031 23
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 7	259025 7
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500