

**Portainseri con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 24
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 5
Staffa di fissaggio	259038 5
Vite per sottoplacchetta	259025 8
Misura inserto	19 mm
Codice ISO portautensile	MCLNR/L 3232P19
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Inserto adatto	CN.. 1906..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Staffa di fissaggio Modello 5	259038 5
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Vite per elemento di fissaggio Modello 5	259021 5
Sottoplacchetta Modello 24	259031 24
Vite per sottoplacchetta Modello 8	259025 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600