

**Supporto manicotti di smerigliatura fessurato, conico, Ø Gambo 6 mm, Ø Max. × Lunghezza testina: 29X30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo	29 mm
Ø Minimo	22 mm
Numero massimo giri	21000 min <sup>-1</sup>
Ø Testa	5 mm
Lunghezza della testina	30 mm
Descrizione della forma	a forma conica
Ø Gambo	6 mm
Materiale supporto	Corpo elastico in gomma
Tipo di prodotto	Supporto per manicotto di smerigliatura

