

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Vite per leva	259018 6
Sottoplacchetta	259031 7
Set spine elastiche	259047 3
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Dimensione codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	PDNNR/L 1616H11
Leva	259015 7
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Set di molle	259044 4
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	8 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	63 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Leva Modello 7	259015 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Set di molle 10 pezzi Modello 4	259044 4
Sottoplacchetta Modello 7	259031 7
Vite per leva Modello 6	259018 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500