

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/15mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 2
Lunghezza della testina L ₁	37 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ampiezza funzionale L ₄	12 mm
Vite per leva	259018 7
Misura inserto	15 mm
Dimensione codolo	25 mm
Leva	259015 8
Inserto adatto	DN.. 1506..
Set spine elastiche	259047 2
Codice ISO portautensile	PDNNR/L 2525M15
Sottoplacchetta	259031 28
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	63 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Leva Modello 8	259015 8
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 7	259018 7
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500