

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Leva	259015 8
Dimensione codolo	25 mm
Misura inserto	15 mm
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza della testina L ₁	37 mm
Ampiezza funzionale L ₄	12 mm
Sottopiacchetta	259031 28
Codice ISO portautensile	PDNNR/L 2525M15
Vite per leva	259018 7
Inserto adatto	DN.. 1506..
Set di molle	259044 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	63 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottopiacchetta Modello 28	259031 28
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Leva Modello 8	259015 8
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Vite per leva Modello 7	259018 7
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500