

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/15mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	DN.. 1506..
Sottoplacchetta	259031 28
Misura inserto	15 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16,8 mm
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	37 mm
Set spine elastiche	259047 2
Leva	259015 8
Vite per leva	259018 7
Set di molle	259044 2
Codice ISO portautensile	PDNNR/L 3232P15
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	63 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Leva Modello 8	259015 8
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 7	259018 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500