

**Disco diamantato per troncatura, Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563490 115
GTIN	4007220806029
Classe articolo	55K

Descrizione**Esecuzione:**

Disco per troncatura diamantato con uno strato di rivestimento galvanico e segmenti di protezione laterali. Elevata capacità di taglio grazie agli ampi vani trucioli. Larghezza del disco complessiva 2,0 mm, anima in acciaio da 1,0 mm.

Uso:

Per troncare, rifilare e tagliare materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (CFRP / GFRP) con smerigliatrici angolari (Dim. 115 / 125) o smerigliatrici diritte (Dim. 50 / 75) e mandrino portapezzi n. art. 563496.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Forma	1A1
Larghezza lama ad alta resistenza	1 mm
Grana	D427
Larghezza disco	2 mm
Ø Disco	115 mm

Numero massimo giri	13300 min ⁻¹
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	materie plastiche rinforzate con fibra
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		