

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Set di molle	259044 2
Sottopiacchetta	259031 20
Vite per leva	259018 2
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	17 mm
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	28 mm
Inserto adatto	SN.. 1204..
Leva	259015 2
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 2020K12
Dimensione codolo	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500