

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/15mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 6
Lunghezza complessiva L	170 mm
Sottopiacchetta	259031 37
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Vite per leva	259018 11
Misura inserto	15 mm
Dimensione codolo	32 mm
Set spine elastiche	259047 4
Inserto adatto	SN.. 1506..
Leva	259015 12
Ampiezza funzionale L ₄	27 mm
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 3232P15
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500