

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/19mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	19 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	27 mm
Leva	259015 13
Dimensione codolo	32 mm
Vite per leva	259018 13
Inserto adatto	SN.. 1906..
Set spine elastiche	259047 5
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 3232P19
Sottoplacchetta	259031 38
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	39 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Set di molle	259044 7
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500