

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 2020K12
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Sottopiacchetta	259031 20
Leva	259015 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Vite per leva	259018 2
Ampiezza funzionale L ₄	17 mm
Set spine elastiche	259047 2
Set di molle	259044 2
Inserto adatto	SN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500