

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	22 mm
Inserto adatto	SN.. 1204..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L ₁	29 mm
Misura inserto	12 mm
Sottopiacchetta	259031 20
Vite per leva	259018 2
Dimensione codolo	25 mm
Set spine elastiche	259047 2
Set di molle	259044 2
Leva	259015 2
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 2525M12
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500