

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/15mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Set spine elastiche	259047 4
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 3232P15
Inserto adatto	SN.. 1506..
Lunghezza complessiva L	170 mm
Vite per leva	259018 11
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Sottopiacchetta	259031 37
Misura inserto	15 mm
Set di molle	259044 6
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	27 mm
Leva	259015 12
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500