

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SN.. 1906..
Leva	259015 13
Ampiezza funzionale L ₄	27 mm
Set di molle	259044 7
Sottoplacchetta	259031 38
Vite per leva	259018 13
Misura inserto	19 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Set spine elastiche	259047 5
Lunghezza della testina L ₁	39 mm
Codice ISO portautensile	PSBNR/L 3232P19
Dimensione codolo	32 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500