



## Disco per troncatura Basic\* EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 115mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563650 115
GTIN	9003172409689
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dischi universali per troncatura occasionale per profilati, tubi, ecc.

#### Specifica:

**A60BF.**

### Descrizione tecnica

Larghezza disco	1 mm
Descrizione della forma	diritto
Ø Foro	22,3 mm
Numero massimo giri	13300 min <sup>-1</sup>
Specifica	A60BF
Ø Disco	115 mm
Per spessori materiale	3 mm
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		