

Garant
Fresa rotativa Z9 – molto grossa (non ferrosi/Al), HM, Modello: AS1020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	540709 AS1020
GTIN	4045197522443
Classe articolo	51D

Descrizione
Esecuzione:

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma AS cilindro (ZYAS), con dentatura frontale.**

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: Cilindrica con dentatura frontale

Ø testa: 10 mm

Lunghezza della testina: 20 mm

Lunghezza complessiva: 60 mm

Ø gambo: 6 mm

Descrizione tecnica

Ø Testa	10 mm
Grado di finezza della dentatura	molto grossa (non ferrosi / Al)
Forma	AS1020
Descrizione della forma	Cilindrica con dentatura frontale
Sigla della dentatura	Z9

Lunghezza complessiva	60 mm
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	20 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		