



Disco per troncatura Basic* EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 178mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563650 178
GTIN	9003172409870
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Dischi universali per troncatura occasionale per profilati, tubi, ecc.

Specifica:

A46BF.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	1,6 mm
Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Ø Foro	22,23 mm
Specifica	A46BF
Ø Disco	178 mm
Per spessori materiale	7,7 mm
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Coppia di flange di serraggio Ø Flangia 76 mm	563990 76
---	-----------