

**Disco per troncatura Basic\* EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 230mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563650 230
GTIN	9009012018424
Classe articolo	53T

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi universali per troncatura occasionale per profilati, tubi, ecc.

**Specifica:**

**A46BF.**

**Descrizione tecnica**

Numero massimo giri	6600 min <sup>-1</sup>
Larghezza disco	1,9 mm
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritto
Specifica	A46BF
Ø Disco	230 mm
Per spessori materiale	5,7 - 9,5 mm
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Coppia di flange di serraggio Ø Flangia 76 mm	563990 76
---	-----------