

**Disco per troncatura HOLEX Pro "2 in 1", Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563500 115
GTIN	4045197593153
Classe articolo	52M

**Descrizione****Esecuzione:**

**Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.**

Estremamente tagliente e stabile.

**Uso:**

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio  $v_c$  di 80 m/s.

**Specifica:**

**A30Q-BF.**

**Nota:**

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

**Descrizione tecnica**

Forma	42
Larghezza disco	2 mm
Descrizione della forma	curvato
Numero massimo giri	13300 min <sup>-1</sup>

Ø Foro	22,23 mm
Specifica	A30Q-BF
Ø Disco	115 mm
Per spessori materiale	6 - 10 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		