



Fresa rotativa Z3 – media, con rompitruciolo, HSS, Modello: D1614



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Classe articolo	52D

Descrizione

Esecuzione:

Ø codolo 6 mm.

Frese rotative in acciaio superrapido HSS per impieghi a maggior rischio di vibrazione. **Forma sferica** (KUD).

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	60 mm
Forma	D1614
Descrizione della forma	sferica
Ø Testa	16 mm
Ø Gambo	6 mm
Sigla della dentatura	Z3
Tipo di dentatura	con rompitruciolo
Grado di finezza della dentatura	medio
Lunghezza della testina	14 mm
Serie	Dentatura Z3
Materiale da taglio	HSS

Tipo di prodotto

Fresa rotativa