

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	170 mm
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Codice ISO portautensile	MVPNR/L 3232P16
Staffa di fissaggio	259038 2
Inserto adatto	VN.. 1604..
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Sottoplacchetta	259031 39
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Dimensione codolo	32 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	117,5 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500