

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	41 mm
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Staffa di fissaggio	259038 2
Sottoplacchetta	259031 39
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Codice ISO portautensile	MVPNR/L 2020K16
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Misura inserto	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	117,5 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500