

Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	41 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	MVPNR/L 2525M16
Sottoplacchetta	259031 39
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Misura inserto	16 mm
Staffa di fissaggio	259038 2
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Dimensione codolo	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	117,5 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500