

Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VN.. 1604..
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Staffa di fissaggio	259038 2
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Codice ISO portautensile	MVPNR/L 3232P16
Dimensione codolo	32 mm
Sottoplacchetta	259031 39
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Misura inserto	16 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	117,5 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500